

KCMA-18-200-1A-3VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild, Abbildung ähnlich

Stromwandler zum nachträglichen Einbau

Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 3 VA, Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	2420760000
Art	KCMA-18-200-1A-3VA-3
GTIN (EAN)	4050118428933
VPE	1 Stück
Hersteller	MBS AG

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 06:25:44 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KCMA-18-200-1A-3VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	68 mm	Tiefe (inch)	2,677 inch
Höhe	64,5 mm	Höhe (inch)	2,539 inch
Breite	41,6 mm	Breite (inch)	1,638 inch
Nettogewicht	1 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	--------------------	---------------

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	18,5 mm
Einbauort	Einsatz in Innenräumen		

Elektrische Attribute

Bürde	3 VA	Genauigkeitsklasse	3
Primärstrom	200 A	Sekundärstrom	0...1 A

Technische Eigenschaften

Isolationsklasse	E	Kabellänge	2,5 m
Nennfrequenz	50 Hz	Schutzart	IP20
Thermischer Nenndauerstrom $I_{thermisch}$	$1,2 \times I_{nenn}$		

Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse	3	Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
--------------------	---	----------	--------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	Instruction sheet German
Kataloge	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-200-1A-3VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

