

AAM 35-185 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Energieeinspeisung**

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmenmarkierung, 23.5 x 12 mm, Raster in mm (P): 12.00 gelb
Best.-Nr.	2635600000
Art	AAM 35-185 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674545
VPE	40 Stück

AAM 35-185 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	6,8 mm	Tiefe (inch)	0,268 inch
Höhe	23,5 mm	Höhe (inch)	0,925 inch
Breite	12 mm	Breite (inch)	0,472 inch
Nettogewicht	0,425 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Maße

Raster in mm (P)	12 mm
------------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 6.6	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

AAM 35-185 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

