

SDIPM PZ1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1 |
| Best.-Nr. | 2749940000 |
| Art | SDIPM PZ1 X 80 |
| GTIN (EAN) | 4050118897241 |
| VPE | 1 Stück |

SDIPM PZ1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite | 185 mm | Breite (inch) | 7,283 inch |
| Nettogewicht | 50 g | | |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|------------|--------|
| Artikelbeschreibung | isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr. 1 | Ausführung | gerade |
|---------------------|--|------------|--------|

Schraubwerkzeuge

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------|
| Form | Kreuzschlitz, rund | Größe | 1 |
| Klingenbreite (B) | 1 mm | Klingenlänge | 80 mm |
| Klingenmaß Kreuzschlitz | 1 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000144 | ETIM 7.0 | EC000144 |
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 |

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|