

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Photovoltaik
Best.-Nr.	8000108185
Art	PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3
GTIN (EAN)	4099986665330
VPE	1 Stück

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	238 mm	Höhe (inch)	9,37 inch
Breite	195 mm	Breite (inch)	7,677 inch
Nettogewicht	1.780,905 g		

Ausgänge AC

Anschlussart AC-Ausgangsleitung	Typ F CEE 7/3 Steckdose, Schuko	Anzahl Ausgänge AC	1
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	---

Eingänge AC

Anzahl Eingänge AC	1 x einphasig (L, N, PE)	Kabellänge	1,5 m
--------------------	--------------------------	------------	-------

Elektrische Eigenschaften AC

Bemessungsspannung	230 V AC	Bemessungsstrom	16 A
Fehlerstromschutzschalter	I _{Δn} = 30 mA		

Allgemeine Daten

Schutzart	IP65
-----------	------

Gehäuse

Gehäusebefestigung	Löcher 4 mm, Vorgeprägte Durchbrüche innerhalb des Gehäuses
--------------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000125	ETIM 7.0	EC000125
ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ECLASS 9.0	27-14-40-42	ECLASS 9.1	27-14-40-42
ECLASS 10.0	27-14-40-42	ECLASS 11.0	27-14-40-42
ECLASS 12.0	27-14-40-42	ECLASS 13.0	27-14-40-42

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Declaration of Conformity](#)

Technische Dokumentation

[Schematic diagram](#)

Whitepaper

[Fact Sheet EN PV Emergency power for Fronius](#)

[Fact Sheet DE PV Notstrombox für Fronius](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

