

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schraubwerkzeug zum Befestigen und Lösen von Kabelverschraubungen und Zubehör mit Schlüsselweiten von 11-36.

- Verschrauben bzw. lösen über mehrere Verschraubungsreihen möglich
- Keine Deformierung der Kabelverschraubungen
- SW 11 bis SW 36
- Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite
- Ratschenfunktion: Kein Absetzen des Werkzeuges zwischen den Schraubvorgängen notwendig
- Echtes Einhandwerkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelverschraubungswerkzeug
Best.-Nr.	9015900000
Art	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
VPE	1 Stück

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	190 mm	Breite (inch)	7,48 inch
Nettogewicht	173,45 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelverschraubungswerkzeug SW 11-24
---------------------	--------------------------------------

Schraubwerkzeuge

Größe	11 - 24 mm
-------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

