

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



Los carriles DIN de acero son los más difundidos en el mercado. Entre los carriles DIN metálicos, son los que poseen la menor protección contra cortocircuitos, similar a la del acero inoxidable.

## Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 33 x 15 x 2000 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código	<a href="#">0122800000</a>
Tipo	TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190066307
Cantidad	2 m

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0,591 inch
Altura	33 mm	Altura (pulgadas)	1,299 inch
Anchura	2.000 mm	Anchura (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	360 g		

## Carril

Anchura de ranura

Carril de montaje previamente perforado No

Corriente de corta duración admisible  
por segundo conforme a la norma IEC  
60947-7-2

4,2 kA

Espesor

1,5 mm

Indicación de montaje

Montaje directo

La resistencia contra cortocircuitos se  
corresponde con el conductor E-Cu35 mm<sup>2</sup>

Longitud de la guía de montaje

máx.

2.000 mm

nominal

2.000 mm

mín.

0 mm

Longitud de ranura

Material

Acero

Normas

DIN EN 60715

Separación de ranura

Superficie

chapado en zinc galvanizado y pasivado

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentación del usuario	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	

### TS 32X15 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Varillas de refuerzo



Los tirantes proporcionan una conexión mecánica entre varios bornes. Distribuyen la fuerza mecánica dentro de la aplicación y evitan que la regleta de bornes se separe.

## Datos generales para pedido

Tipo	SST 3 2M	Versión
Código	<a href="#">0152700000</a>	Accesorios, PIN de seguridad
GTIN (EAN)	4008190126193	
Cantidad	2 m	

## TS 32

TS 32

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

## Datos generales para pedido

Tipo	EWK 1 ALT	Versión
Código	<a href="#">0495160000</a>	Ángulo de fijación lateral, Poliamida 66, beige, Carril: TS 32, atornillado
GTIN (EAN)	4008190160777	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	EWK 2	Versión
Código	<a href="#">0199360000</a>	Ángulo de fijación lateral, Wemid, beige, Carril: TS 32, atornillado
GTIN (EAN)	4008190023546	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	EWK 1	Versión
Código	<a href="#">0206160000</a>	Ángulo de fijación lateral, Wemid, beige, Carril: TS 32, atornillado
GTIN (EAN)	4008190080020	
Cantidad	50 Pieza	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Pies de montaje



Los pies de montaje se utilizan para montar componentes que no pueden ajustarse directamente en un carril DIN.

## Datos generales para pedido

Tipo	MB M3/M5 CRM	Versión
Código	<a href="#">0503500000</a>	Tuerca de deslizamiento, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	MB M5/M3 SW	Versión
Código	<a href="#">0553400000</a>	Tuerca de deslizamiento, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	MB M6/M4 GR	Versión
Código	<a href="#">0334900000</a>	Tuerca de deslizamiento, M 5, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Cantidad	20 Pieza	

## Soporte de guía de montaje



Los soportes para guía de montaje se pueden utilizar para montar carriles DIN en cualquier lugar del armario de distribución. El carril DIN en relieve o acodado resultante ofrece al instalador un montaje de componentes y un cableado más sencillo.

## Datos generales para pedido

Tipo	SH 2	Versión
Código	<a href="#">0494920000</a>	Soporte de la barra colectora
GTIN (EAN)	4008190007584	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TSTW D 4.3	Versión
Código	<a href="#">1610110000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, Acero
GTIN (EAN)	4008190185305	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TST 2/M6	Versión
Código	<a href="#">0101700000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 6, Acero
GTIN (EAN)	4008190069254	
Cantidad	10 Pieza	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	TSTW 5/M5	Versión
Código	<a href="#">0178100000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4008190059651	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TSTW 5/M5 ZN	Versión
Código	<a href="#">1779100000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4032248169894	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TSTW 6/M6	Versión
Código	<a href="#">0164000000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 6, Acero
GTIN (EAN)	4008190095345	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TST 2/M5	Versión
Código	<a href="#">1286600000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4008190144777	
Cantidad	10 Pieza	

## Material para el montaje

**Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación**

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

**Juegos de material de sujeción**

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El **juego de sujeción para etiquetas SD** se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El **juego de sujeción universal TPSD** ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

## Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3	Versión
Código	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Tornillo de sujeción, Material: Acero
GTIN (EAN)	4008190058258	
Cantidad	50 Pieza	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Tornillos



Dependiendo del borne o también de los accesorios, ofrecemos diferentes tipos de tornillos como artículos adicionales o también piezas de repuesto.

## Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M4X6 D8/SW2	Versión
Código	<a href="#">1567480000</a>	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número
GTIN (EAN)	4008190033491	de polos: 1
Cantidad	100 Pieza	
Tipo	FKSC M6X12 D9/SW3	Versión
Código	<a href="#">0353500000</a>	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número
GTIN (EAN)	4008190139285	de polos: 1
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versión
Código	<a href="#">0295900000</a>	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número
GTIN (EAN)	4008190133337	de polos: 1
Cantidad	50 Pieza	