

## DOHA KTB A6 S2 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Abbildung ähnlich

### Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

#### Soportes para documentos

Soportes para documentos para almacenar correctamente los documentos en la caja.

### Datos generales para pedido

Versión	Klippon TB (Terminal Box), Soporte para documentos, remachado, Altura: 110 mm, Anchura: 130 mm, Profundidad: 20 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Código	<a href="#">1252780000</a>
Tipo	DOHA KTB A6 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045512
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 11 de junio de 2024 15:04:51 CEST

## DOHA KTB A6 S2 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	20 mm	Profundidad (pulgadas)	0,787 inch
Altura	110 mm	Altura (pulgadas)	4,331 inch
Anchura	130 mm	Anchura (pulgadas)	5,118 inch
Medida de fijación, altura	73 mm	Peso neto	170 g

### Datos generales

Espesor del material	1 mm	Fijación de caja	Lengüetas de sujeción
Material	Acero inoxidable 1.4301	Superficie	pulido de espejo

### Datos generales Accesorios

Espesor del material	1 mm	Material	Acero inoxidable 1.4301
Medida de fijación, altura	73 mm	Superficie	pulido de espejo

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000317	ETIM 7.0	EC000317
ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ECLASS 9.1	27-18-92-67	ECLASS 10.0	27-18-28-90
ECLASS 11.0	27-18-28-90	ECLASS 12.0	27-18-28-90
ECLASS 13.0	27-18-28-90		

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	