

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

El aluminio tiene la segunda mejor conductividad eléctrica después del cobre. Una ventaja es el bajo peso, y otra es la excelente protección contra la corrosión.

Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Aluminio, no probado
Código	1848290000
Tipo	TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4032248385614
Cantidad	2 m

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 13:03:20 CEST

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0,591 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1,378 inch
Anchura	2.000 mm	Anchura (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	330 g		

Carril

Anchura de ranura		
Carril de montaje previamente perforado No		
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2	11,4 kA	
Corriente térmica admisible con función PEN, máx.	232 A	
Espesor	2,3 mm	
Indicación de montaje	Montaje directo	
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu	95 mm ²	
Longitud de la guía de montaje	mín.	0 mm
	nominal	2.000 mm
	máx.	2.000 mm
Longitud de ranura		
Material	Aluminio	
Normas	DIN EN 60715	
Separación de ranura		
Superficie	no probado	

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	Zuken E3.S
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	


TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Similar a la ilustración

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	WSH 1	Versión
Código	1068700000	Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	WSH 5	Versión
Código	1080100000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	WSH 3/H/N	Versión
Código	1715970000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	WSH 6	Versión
Código	1080200000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Cantidad	10 Pieza	

Serie W



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

Tipo	WEW 35/2	Versión
Código	1061200000	Ángulo de fijación lateral, Wemid, Beige oscuro, Carril: TS 35, atornillado
GTIN (EAN)	4008190030230	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	WEW 35/1	Versión
Código	1059000000	Ángulo de fijación lateral, Wemid, Beige oscuro, Carril: TS 35, atornillado
GTIN (EAN)	4008190172282	
Cantidad	50 Pieza	

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Material para el montaje



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Juegos de material de sujeción

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.


El **juego de sujeción para etiquetas SD** se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El **juego de sujeción universal TPSD** ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3	Versión	
Código	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Tornillo de sujeción, Material: Acero	
GTIN (EAN)	4008190058258		
Cantidad	50 Pieza		

Serie Z



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señaladores, incluso señaladores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

Tipo	ZEW 35	Versión	
Código	9540000000	Ángulo de fijación lateral, Wemid, Beige oscuro, Carril: TS 35,	
GTIN (EAN)	4008190956264	enclavado	
Cantidad	20 Pieza		

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZEW 35/2	Versión
Código	8630740000	Ángulo de fijación lateral, Wemid, Beige oscuro, Carril: TS 35,
GTIN (EAN)	4032248348916	enclavado
Cantidad	20 Pieza	

Soporte de guía de montaje



Los soportes para guía de montaje se pueden utilizar para montar carriles DIN en cualquier lugar del armario de distribución. El carril DIN en relieve o acodado resultante ofrece al instalador un montaje de componentes y un cableado más sencillo.

Datos generales para pedido

Tipo	TST 2/M6	Versión
Código	0101700000	Pie de montaje para carril de montaje, M 6, Acero
GTIN (EAN)	4008190069254	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TSTW 5/M5 ZN	Versión
Código	1779100000	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4032248169894	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TST 2/M5	Versión
Código	1286600000	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4008190144777	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TSTW 5/M5	Versión
Código	0178100000	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4008190059651	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TSTW 6/M6	Versión
Código	0164000000	Pie de montaje para carril de montaje, M 6, Acero
GTIN (EAN)	4008190095345	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	SH 2	Versión
Código	0494920000	Soporte de la barra colectora
GTIN (EAN)	4008190007584	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	TSTW D 4.3	Versión
Código	1610110000	Pie de montaje para carril de montaje, Acero
GTIN (EAN)	4008190185305	
Cantidad	10 Pieza	

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Pies de montaje

Los pies de montaje se utilizan para montar componentes que no pueden ajustarse directamente en un carril DIN.



Datos generales para pedido

Tipo	FM 4/TS35	Versión
Código	0687900000	Pie de montaje en carril de montaje, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
Cantidad	40 Pieza	

Pies de montaje

Los pies de montaje se utilizan para montar componentes que no pueden ajustarse directamente en un carril DIN.



Datos generales para pedido

Tipo	MOFU 35/LO/1	Versión
Código	0646260000	Pie de montaje (borne)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Cantidad	20 Pieza	


TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Serie SAK



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

Tipo	EW 35/SCHA/M3	Versión
Código	0258660000	Ángulo de fijación lateral, Wemid, beige, Carril: TS 35, atornillado
GTIN (EAN)	4008190033477	
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	EW 35	Versión
Código	0383560000	Ángulo de fijación lateral, Wemid, beige, Carril: TS 35, atornillado
GTIN (EAN)	4008190181314	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	EW 35 GR 7032	Versión
Código	0383530000	Ángulo de fijación lateral, Wemid, gris, Carril: TS 35, atornillado
GTIN (EAN)	4008190027322	
Cantidad	50 Pieza	

Tornillos



Dependiendo del borne o también de los accesorios, ofrecemos diferentes tipos de tornillos como artículos adicionales o también piezas de repuesto.

Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versión
Código	0295900000	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número de polos: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	FKSC M6X12 D9/SW3	Versión
Código	0353500000	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número de polos: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	FKSC M4X6 D8/SW2	Versión
Código	1567480000	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número de polos: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Cantidad	100 Pieza	