

TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Conexiones transversales ajustables

Aumenta la flexibilidad de tus conexiones transversales.

La CONEXIÓN TRANSVERSAL TERMSERIES (TCC) permite conexiones transversales ajustables individualmente con hasta 51 polos. La cantidad máxima de polos enchufables se ha aumentado a 32 polos. El material que se debe desaislar se puede acortar a la longitud necesaria muy fácilmente. Las conexiones transversales convencen gracias a su fácil manejo y visibilidad, además de sus posibilidades de conexión universal. Una malla adicional evita que el muelle se deforme durante el montaje.

- Conexión transversal ajustable individualmente con 51 polos
- Barra adicional para evitar la deformación del muelle
- Aumento de la conexión transversal: posibilidad de hasta 32 polos
- Resistencia a vibraciones

Datos generales para pedido

Versión	TERMSERIES, Conexión transversal
Código	2556410000
Tipo	TCC 6.4/51 RD
GTIN (EAN)	4050118566925
Cantidad	10 Pieza

TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	4,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,189 inch
Altura	13,1 mm	Altura (pulgadas)	0,516 inch
Anchura	323,4 mm	Anchura (pulgadas)	12,732 inch
Peso neto	12 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Datos de conexión transversal

Tensión nominal	300 V	Corriente nominal	17,5 A
Aislamiento	Sí	Protección frente al contacto con los dedos	Sí
Color	rojo	Número de bornes puenteados	32
Número de polos	51	Paso en mm (P)	6,4 mm
Tipo de montaje	insertado	Versión	puede cortarse según el tamaño necesario

Datos nominales UL

Tensión nominal (UL)	10 A
----------------------	------

Datos generales

Versión	puede cortarse según el tamaño necesario	Color	rojo
---------	--	-------	------

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V
-----------------	-------

Datos de conexión

Paso en mm (P)	6,4 mm
----------------	--------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	Beipackzettel / Package Insert – multilingual Beipackzettel / Package Insert
Catálogo	Catalogues in PDF-format

TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Dimensional drawing



TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

Datos generales para pedido

Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versión
Código	9004500000	Otras herramientas
GTIN (EAN)	4008190053925	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	KT ZQV	Versión
Código	9002170000	Alicate accionable con una mano
GTIN (EAN)	4032248291670	
Cantidad	1 Pieza	

Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.


Datos generales para pedido

Tipo	KT 14	Versión
Código	1157820000	Herramientas para cortar, Alicata accionable con una mano
GTIN (EAN)	4032248945344	
Cantidad	1 Pieza	

Dibujos

Otros

Type code TERMSERIES accessories



Códigos de tipo