

TCC 6.4/2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Conexiones transversales ajustables

Aumenta la flexibilidad de tus conexiones transversales.

La CONEXIÓN TRANSVERSAL TERMSERIES (TCC) permite conexiones transversales ajustables individualmente con hasta 51 polos. La cantidad máxima de polos enchufables se ha aumentado a 32 polos. El material que se debe desaislar se puede acortar a la longitud necesaria muy fácilmente. Las conexiones transversales convencen gracias a su fácil manejo y visibilidad, además de sus posibilidades de conexión universal. Una malla adicional evita que el muelle se deforme durante el montaje.

- Conexión transversal ajustable individualmente con 51 polos
- Barra adicional para evitar la deformación del muelle
- Aumento de la conexión transversal: posibilidad de hasta 32 polos
- Resistencia a vibraciones

Datos generales para pedido

Versión	TERMSERIES, Conexión transversal
Código	2556470000
Tipo	TCC 6.4/2 BK
GTIN (EAN)	4050118566987
Cantidad	10 Pieza

TCC 6.4/2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	4,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,189 inch
Altura	13,1 mm	Altura (pulgadas)	0,516 inch
Anchura	9,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,386 inch
Peso neto	0,372 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Datos de conexión transversal

Tensión nominal	300 V	Corriente nominal	17,5 A
Aislamiento	Sí	Protección frente al contacto con los dedos	Sí
Color	negro	Número de bornes puenteados	2
Número de polos	2	Paso en mm (P)	6,4 mm
Tipo de montaje	insertado	Versión	no puede cortarse según el tamaño necesario

Datos nominales UL

Tensión nominal (UL)	10 A
----------------------	------

Datos generales

Versión	no puede cortarse según el tamaño necesario		
Color	negro		
Componente de índice de inflamabilidad UL94	Componente	Caja	
	Índice de inflamabilidad UL94	V-0	

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V
-----------------	-------

Datos de conexión

Paso en mm (P)	6,4 mm
----------------	--------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

TCC 6.4/2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	Beipackzettel / Package Insert – multilingual Beipackzettel / Package Insert
Catálogo	Catalogues in PDF-format

TCC 6.4/2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dimensional drawing



TCC 6.4/2 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Tipo	KT 14	Versión
Código	1157820000	Herramientas para cortar, Alicata accionable con una mano
GTIN (EAN)	4032248945344	
Cantidad	1 Pieza	

Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6


Datos generales para pedido

Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versión
Código	9004500000	Otras herramientas
GTIN (EAN)	4008190053925	
Cantidad	1 Pieza	

Tipo	KT ZQV	Versión
Código	9002170000	Alicata accionable con una mano
GTIN (EAN)	4032248291670	
Cantidad	1 Pieza	

Otros

Type code TERMSERIES accessories



Códigos de tipo