

IE-BID-24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conectores PushPull Power según especificación PROFI-NET

Datos generales para pedido

Versión	Uso, PROFINET, Conector hembra
Código	<a href="#">1068940000</a>
Tipo	IE-BID-24V
GTIN (EAN)	4032248823086
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 13:13:30 CEST

## IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Altura	13,5 mm	Altura (pulgadas)	0,531 inch
Anchura	27,4 mm	Anchura (pulgadas)	1,079 inch
Longitud	13,1 mm	Longitud (pulgadas)	0,516 inch
Peso neto	2,6 g		

## Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

## Datos generales

Apantallamiento	no apantallado	Ciclos de enchufado	≤ 100
Material de contacto	Aleación de Cu	Número de polos	5
Superficie de contacto	Oro sobre níquel		

## Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-126
----------------	-----------------

## Normas

Conector norma	IEC 61076-3-126
----------------	-----------------

## Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	16 A	Tensión de servicio	24 V
----------------------------	------	---------------------	------

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folleto	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-BID-24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Dibujos

### Dibujo acotado



Dimensioned drawings

### Dibujo



We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules

### Dibujo detallado

Stiftquerschnitt/  
pin cross-section

