

CD-BO 100X200 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La amplia gama de pasacables ofrece un sistema de gestión del cableado flexible con calidad constante. El tamaño preciso de los orificios conforme a la norma DIN EN 50085-2-3 permite realizar una instalación precisa. Además de los terminales de sujeción de cables que facilitan la fijación de los cables ya instalado, el mecanismo de cierre optimizado ofrece un cierre y un ajuste seguro de la tapa.

Datos generales para pedido

Versión	Pasacables, 100 mm x 200 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Código	2589040000
Tipo	CD-BO 100X200 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602739
Cantidad	8 m

CD-BO 100X200 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3,937 inch
Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Longitud	2.000 mm	Longitud (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	2.150 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-5...60 °C
----------------------------------	------------

Información general

Ancho de ranura	8 mm	Color	gris
Distancia de ranura	12 mm	Gama de temperaturas de servicio	-5...60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Guías de suelo	3
Halógenos	Sí	Incluido en el pedido	Pasacables, Tapa
Material	PVC/sin plomo	Normas	De conformidad con los requisitos de la norma DIN EN 50085
Pasacables flexible	No	Sección utilizable	18.370 mm ²
Sin seguimiento	Sí	Tapa	Sí
Tipo de montaje	atornillado, pegado, remachado	Versión de panel lateral	ranurado

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E500004

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD-BO 100X200 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



CD-BO 100X200 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Señalización



Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

Datos generales para pedido

Tipo	CD-LBH	Versión
Código	2562850000	Soporte de guía de etiquetas de pasacables, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Cantidad	150 Pieza	
Tipo	CD-LB	Versión
Código	2562680000	Guía de etiquetas de pasacables, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Cantidad	150 Pieza	
Tipo	CD-LBK	Versión
Código	2554120000	Kit de guía de etiquetas de pasacables, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Cantidad	20 Pieza	

Remache y cubierta

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



Datos generales para pedido

Tipo	EXRV 4.5	Versión
Código	2562700000	Remache extensible, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Cantidad	1.000 Pieza	
Tipo	EXRV-T 4.5	Versión
Código	2562720000	Herramienta de remaches extensibles
GTIN (EAN)	4050118571578	
Cantidad	4 Pieza	
Tipo	EXRV 6.5	Versión
Código	2562690000	Remache extensible, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Cantidad	1.000 Pieza	

Fecha de creación 29 de mayo de 2024 10:37:35 CEST

CD-BO 100X200 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	EXRV-T 6.5	Versión
Código	2562710000	Herramienta de remaches extensibles
GTIN (EAN)	4050118571615	
Cantidad	4 Pieza	

Tipo	CD-SCCV	Versión
Código	2554000000	Tapa de tornillos de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564136	
Cantidad	1.000 Pieza	

Separador



Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

Datos generales para pedido

Tipo	CD-SE 100	Versión
Código	2553990000	Separador de pasacables, 100 mm x
GTIN (EAN)	4050118564129	
Cantidad	32 Pieza	

Sistema métrico



Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

Datos generales para pedido

Tipo	CD-LID 200 GY	Versión
Código	2589940000	Tapa de pasacables, 200 mm
GTIN (EAN)	4050118600827	
Cantidad	2 m	