


**ZW 30 RS OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Le profilé RS 70 est livré sous forme d'éléments de longueur fixe. On réalise la longueur désirée par assemblage de différents éléments. Le circuit imprimé est glissé latéralement dans le profilé. Les plaques de fermetures se placent à chaque extrémité. Ici se trouvent les éléments permettant un montage direct ou sur rail. Les pieds encliquetables sont fixés solidairement sur le profilé. Le repérage est intégré sur les parties latérales.

**Informations générales de commande**

Version	Boîtiers vides pour l'électronique, RS 70 Orange, Pièce intermédiaire, Largeur: 30 mm
Référence	<a href="#">0119960000</a>
Type	ZW 30 RS OR
GTIN (EAN)	4008190031008
Qté.	20 pièce(s)

**ZW 30 RS OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	20,6 mm	Profondeur (pouces)	0,811 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2,756 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	7,35 g		

**Classifications**

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

**Caractéristiques des matériaux**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI
Matériau isolant	PA 66		

**Caractéristiques générales**

Couleur	Orange	Degré de protection	IP00
Possibilité d'enrobage	Non	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000

**Note importante**

Informations sur le produit	Hauteur : TS 32 = 33.5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm Dimensions du circuit imprimé : épaisseur PCB : 1,6 (±0,2) mm Longueur du circuit imprimé : 67,8 (-0,2) mm Largeur de la pièce intermédiaire = largeur du circuit imprimé moins 2 x 9 mm (pied encliquetable) Exemple : largeur du circuit imprimé = 68 mm, largeur de la pièce intermédiaire = 50 mm, pièces intermédiaires 2x ZW 25 RS ou ZW 45 RS + ZW 5 RS
-----------------------------	---

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>