

**SO SH1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

**Informations générales de commande**

Version	Support de barre collectrice, gris, 100 °C, Largeur: 24.5 mm, V-2, Polyamide 66, Vissé
Référence	<a href="#">0401460000</a>
Type	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
Qté.	20 pièce(s)

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	20,6 mm	Profondeur (pouces)	0,811 inch
Hauteur	24,5 mm	Hauteur (pouces)	0,965 inch
Largeur	24,5 mm	Largeur (pouces)	0,965 inch
Poids net	4,385 g		

## Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C
--	--------	--	--------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

## Autres caractéristiques techniques

Type de montage	Vissé
-----------------	-------

## Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polyamide 66	Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

## Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés	Rail	TS 15
---------	---------------------	------	-------

## Généralités

Nombre de pôles	1	Rail	TS 15
-----------------	---	------	-------

## Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	autres
----------------------	--------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

## Informations générales de commande

Type	KLBUE SH1	Version
Référence	<a href="#">0635900000</a>	Accessoires, Étrier de serrage
GTIN (EAN)	4008190192204	
Qté.	500 pièce(s)	

Type	KLBUE SH1	Version
Référence	<a href="#">0635960000</a>	Accessoires, Étrier de serrage
GTIN (EAN)	4008190007140	
Qté.	20 pièce(s)	