

SSCH 10X3X1000 CU/SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

De tous les métaux utilisés, le cuivre a la meilleure conductivité électrique, ce qui se traduit par la résistance à courte connexion la plus élevée. Cela fait de la barrette de liaison de cuivre la variante la plus utilisée.

Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison (bloc de jonction)
Référence	0348900000
Type	SSCH 10X3X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190024802
Qté.	1 m

SSCH 10X3X1000 CU/SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0,118 inch
Hauteur	1 000 mm	Hauteur (pouces)	39,37 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Poids net	266 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre	Surface	étamé
Couleur	argent		

Caractéristiques nominales

Courant nominal	140 A
-----------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Surface	étamé
------------------------	----------------	---------	-------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Protection de barrette de liaison



Câblage des installations

Pour le montage des installations, nous offrons un système complet organisé autour du rail en cuivre 10×3 et comprenant des composants parfaitement coordonnés : depuis les blocs de jonction d'installation, les blocs de jonction de conducteurs et les blocs de jonction de distribution jusqu'au choix complet d'accessoires tels que les barrettes de liaison et les supports de barres collectrices.

Informations générales de commande

Type	BB-CV AITB 3X10 BL	Version
Référence	2918930000	Capot de protection (bloc de jonction), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	BB-CV AITB 3X10 OR	Version
Référence	2911380000	Capot de protection (bloc de jonction), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Qté.	10 pièce(s)	

Isolé



Les robinets de bus avec isolation offrent une protection des doigts d'une part. D'autre part, l'isolation colorée indique également le potentiel respectif, tel que le conducteur neutre ou PE.

Informations générales de commande

Type	ZBE 6K BL	Version
Référence	0525980000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZF 4 S	Version
Référence	1814680000	Bloc de jonction (raccordement de barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 4G GN/GE	Version
Référence	0322160000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 4K GG HENSEL	Version
Référence	1824560000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Qté.	50 pièce(s)	

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ZB 35K BL M6X16	Version
Référence	0502680000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	ZF 4 S GN	Version
Référence	1814670000	Bloc de jonction (raccordement de barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 4K BL	Version
Référence	0475380000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 16K GE/GN	Version
Référence	0502860000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 16K SW	Version
Référence	0502810000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZBE 6K GE/GN	Version
Référence	0525960000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 35K GE/GN M6X16	Version
Référence	0502660000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	ZB 4K SW	Version
Référence	0475310000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZBE 6K SW	Version
Référence	0525910000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 4G SW	Version
Référence	0322110000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZF 4 S BL	Version
Référence	1814660000	Bloc de jonction (raccordement de barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 16K BL	Version
Référence	0502880000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 4G BL	Version
Référence	0322180000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Qté.	50 pièce(s)	

Date de création 16 juin 2024 14:37:20 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ZB 35K SW M6X16	Version
Référence	0502610000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	ZB 4K GE/GN	Version
Référence	0475360000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Qté.	50 pièce(s)	

Non-isolé



Les bornes de branchement non isolées des bars à autobus offrent une option de permettant de gagner de la place pour connecter les conducteurs à un bar à autobus.

Informations générales de commande

Type	ZBE 6	Version
Référence	0459500000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 4	Version
Référence	0316500000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Version
Référence	1261300000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZB 35/M6X16	Version
Référence	0266500000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Qté.	20 pièce(s)	
Type	ZB 16 ZKSC	Version
Référence	0316600000	Étrier (barrette de liaison)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Qté.	50 pièce(s)	