

**SH 2 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

**Informations générales de commande**

Version	Support de barre collectrice, Jaune moyen, 130 °C, Largeur: 40 mm, V-O, KrG, Vissé
Référence	<a href="#">0641720000</a>
Type	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
Qté.	10 pièce(s)

## SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	35,5 mm	Profondeur (pouces)	1,398 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1,575 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1,575 inch
Poids net	26,9 g		

## Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C
--	--------	--	--------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

## Autres caractéristiques techniques

Type de montage	Vissé
-----------------	-------

## Caractéristiques des matériaux

Matériau	KrG	Surface	tous les autres
Couleur	Jaune moyen	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

## Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés
---------	---------------------

## Généralités

Surface	tous les autres
---------	-----------------

## Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	autres
----------------------	--------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données****SH 2 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	