

SAI-M23-KS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
Référence	1169900000
Type	SAI-M23-KS-7/12
GTIN (EAN)	4032248961948
Qté.	1 pièce(s)

SAI-M23-KS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 74 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Cycles d'enfichage	> 1000	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67, IP69K	Diamètre de câble, max.	12 mm
Diamètre de câble, min.	7 mm	Matériau de base du boîtier	Alliage cuivre et zinc
Plage de températures du coffret	-40...+125 °C	Raccordement du blindage	Oui

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Agréments


Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E344862

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Fiche de données**SAI-M23-KS-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dessins****Dessin coté**

SAI-M23-KS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Inserts sans contacts



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-BE-16	Version
Référence	1170090000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962228	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-SE-19	Version
Référence	1170120000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962068	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-7	Version
Référence	1170040000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962006	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-SE-6	Version
Référence	1170000000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962037	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-SE-17	Version
Référence	1170100000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962181	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-SE-7	Version
Référence	1170030000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962143	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-SE-16	Version
Référence	1170080000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962136	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-9	Version
Référence	1170060000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962112	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-12	Version
Référence	1995850000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248926145	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-SE-12	Version
Référence	1170070000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962044	
Qté.	1 pièce(s)	

Date de création 2 juillet 2024 16:26:11 CEST

Niveau du catalogue 29.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

SAI-M23-KS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SAI-M23-SE-9	Version
Référence	1170050000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962167	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-12-G	Version
Référence	1296730000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4050118094848	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-6	Version
Référence	1170020000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962020	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-17	Version
Référence	1170110000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962198	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-BE-19	Version
Référence	1170130000	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962082	
Qté.	1 pièce(s)	

Cable connector

