

## SAI-M23-SE-17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Affectation des broches



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

## Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, Insert
Référence	<a href="#">1170100000</a>
Type	SAI-M23-SE-17
GTIN (EAN)	4032248962181
Qté.	1 pièce(s)

## SAI-M23-SE-17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 3 g

## Classifications

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	8 A
Courant nominal	Contact 1 mm = 8 A	Cycles d'enfichage	> 1000
Degré de pollution	3	Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT
Nombre de pôles	17	Possibilités de codage pour les inserts du signal M23	Codage H, Codage N, Codage S, Codage X, Codage Y, Codage Z
Tension nominale	160 V	Type de raccordement	Raccordement à sertir

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E344862

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données**


**SAI-M23-SE-17**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Dessins**

**Affectation des broches**




**Dessin coté**



Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contacte	mm	2	2	1	2	1	1	1	1,5



## SAI-M23-SE-17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Boîtier standard



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

## Informations générales de commande

Type	SAIE-M23-S-EM	Version
Référence	<a href="#">1169970000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961979	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23S-S-EM-M20	Version
Référence	<a href="#">1373440000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4050118175028	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-S-VW	Version
Référence	<a href="#">1169940000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962013	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-S-HW	Version
Référence	<a href="#">1169990000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962051	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-S-W	Version
Référence	<a href="#">1169980000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961962	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-S-RM	Version
Référence	<a href="#">1169950000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961092	
Qté.	1 pièce(s)	

## SAI-M23-SE-17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Accessoires

### Boîtier standard



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

### Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KSW-7/12	Version
Référence	<a href="#">1169930000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961993	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-GS-11/17	Version
Référence	<a href="#">1299390000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4050118097191	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-GSW-S-7/12	Version
Référence	<a href="#">1169920000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961986	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-GS-7/12	Version
Référence	<a href="#">1995840000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248926121	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-KS-7/12	Version
Référence	<a href="#">1169900000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961948	
Qté.	1 pièce(s)	

### 1 mm



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

### Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Version
Référence	<a href="#">1170140000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248962235	
Qté.	50 pièce(s)	

**Fiche de données****SAI-M23-SE-17**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessoires**

Type	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Version
Référence	<a href="#">1170170000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248962310	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Version
Référence	<a href="#">1170150000</a>	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248961108	
Qté.	50 pièce(s)	

**...pour M23**

Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

**Informations générales de commande**

Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Version
Référence	<a href="#">1203960000</a>	Outil de pression pour contacts de signalisation, Sertissage avec 4 empreintes
GTIN (EAN)	4050118000764	
Qté.	1 pièce(s)	