

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Capot de protection pour coffret à bride |
| Référence | 1068930000 |
| Type | IE-BP-VAPP |
| GTIN (EAN) | 4032248823093 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 19,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,768 inch |
| Poids net | 11 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...70 |
|-------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002314 | ETIM 7.0 | EC002314 |
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-08 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | noir |
| Degré de protection | IP54 | Type de montage | Intérieur uniquement |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|---|
| Documentation utilisateur | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

Fiche de données

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

