


SAI-M23-BE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Affectation des broches

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, Insert
Référence	1170370000
Type	SAI-M23-BE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962266
Qté.	1 pièce(s)

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 8,5 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	20 A
Courant nominal	Contact 2 mm = 28 A	Cycles d'enfichage	> 1000
Degré de pollution	3	Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT
Nombre de pôles	6	Tension nominale	600 V
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E344862

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Fiche de données


SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

6 times female, 2 mm

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessoires

Boîtier standard



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-GS-L-11/17	Version
Référence	1440130000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4050118246193	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-KS-L-7/12	Version
Référence	1170270000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962259	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-KSW-L-7/12	Version
Référence	1170290000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962242	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-GS-L-7/12	Version
Référence	1995800000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248925667	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-GSW-L-7/12	Version
Référence	1170280000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962327	
Qté.	1 pièce(s)	

2 mm



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Version
Référence	1995820000	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248925681	
Qté.	50 pièce(s)	

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Version
Référence	1170420000	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248962334	
Qté.	50 pièce(s)	

Boîtier standard



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M23-L-VW	Version
Référence	1170300000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962341	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-L-EM	Version
Référence	1170320000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962419	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-L-HW	Version
Référence	1170340000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962297	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-L-RM	Version
Référence	1170310000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962358	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-L-W 25X25	Version
Référence	1170330000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962273	
Qté.	1 pièce(s)	

Fiche de données**SAI-M23-BE-L-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Accessoires****...pour M23**

Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Version
Référence	1203840000	Outil de pression pour le signal et les contacts de puissance
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qté.	1 pièce(s)	