

**SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
Référence	<a href="#">1170250000</a>
Type	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962211
Qté.	50 pièce(s)

## SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	0,58 g
-----------	--------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Cycles d'enfichage	> 1000	Matériau des contacts	Alliage cuivre et zinc
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Surface du contact	doré	Tenue d'isolation	> 10 <sup>10</sup> Ω
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E344862

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données**

**SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Dessin**



## SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## ...pour M23



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

## Informations générales de commande

Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Version
Référence	<a href="#">1203960000</a>	Outil de pression pour contacts de signalisation, Sertissage avec 4
GTIN (EAN)	4050118000764	empreintes
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Version
Référence	<a href="#">1203840000</a>	Outil de pression pour le signal et les contacts de puissance,
GTIN (EAN)	4032248986934	Sertissage avec 4 empreintes
Qté.	1 pièce(s)	