

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les barres d'autobus offrent la possibilité de relier un grand nombre de câbles avec un faible encombrement. En outre, l'intégration dans nos blocs de jonction pour l'installation de bâtiments est possible, ou vous pouvez utiliser nos barres collectrices pour soutenir le blindage de câble.

Informations générales de commande

Version	Support de barre collectrice, argent, 85 °C, Largeur: 15 mm, None, Acier, zingué, Montage direct
Référence	1340870000
Type	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Qté.	10 pièce(s)

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0,984 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0,591 inch
Poids net	24,388 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C	Température d'utilisation permanente, max.	85 °C
-------------------------------	----------------	--	-------

Classifications

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Montage direct
------------------------	----------------	-----------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier, zingué	Couleur	argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Nombre de pôles	1
------------------------	----------------	-----------------	---

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Beipackzettel_SH_4C.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format