

SAI-M23-BE-12-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Version	Connecteur capteur/actionneur, Insert
Référence	1296730000
Type	SAI-M23-BE-12-G
GTIN (EAN)	4050118094848
Qté.	1 pièce(s)

SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	5 g
-----------	-----

Classifications

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	8 A
Courant nominal	Contact 1 mm = 8 A	Cycles d'enfichage	> 1000
Degré de pollution	3	Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT
Nombre de pôles	12	Possibilités de codage pour les inserts du signal M23	Codage H, Codage N, Codage S, Codage X, Codage Y, Codage Z
Tension nominale	200 V	Type de raccordement	Raccordement à sertir

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E344862

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté




Dessin coté



Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19
Number of contacts	6	7	8	12	16	17	19
Contact pitch	2	2	1	2	1	1	1



SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

...pour M23



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Version
Référence	1203960000	Outil de pression pour contacts de signalisation, Sertissage avec 4
GTIN (EAN)	4050118000764	empreintes
Qté.	1 pièce(s)	

1 mm



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Version
Référence	1170180000	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248962075	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Version
Référence	1170210000	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248962174	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Version
Référence	1995860000	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248926152	
Qté.	50 pièce(s)	

SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Boîtier standard



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-GSW-S-7/12	Version
Référence	1169920000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961986	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIL-M23-KSW-7/12	Version
Référence	1169930000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961993	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-GS-11/17	Version
Référence	1299390000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4050118097191	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-KS-7/12	Version
Référence	1169900000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961948	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAI-M23-GS-7/12	Version
Référence	1995840000	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248926121	
Qté.	1 pièce(s)	

Boîtier standard



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M23-S-HW	Version
Référence	1169990000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962051	
Qté.	1 pièce(s)	

SAI-M23-BE-12-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	SAIE-M23-S-RM	Version
Référence	1169950000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961092	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-S-W	Version
Référence	1169980000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961962	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-S-VW	Version
Référence	1169940000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248962013	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23-S-EM	Version
Référence	1169970000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248961979	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SAIE-M23S-S-EM-M20	Version
Référence	1373440000	Connecteur capteur/actionneur, Connecteurs à équiper, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4050118175028	
Qté.	1 pièce(s)	