


**H35,0/30 S BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

**Informations générales de commande**

Version	Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, beige
Référence	<a href="#">1418030000</a>
Type	H35,0/30 S BE
GTIN (EAN)	4050118221237
Qté.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

**H35,0/30 S BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	1,46 g
-----------	--------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embouts avec collerette plastique, taille spéciale, couleur beige	Version	Norme
--------------------------	---	---------	-------

**Embouts**

Couleur	Weidmueller	Diamètre de la collerette (D2)	12,7 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	8,3 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,4 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm	L1 en mm	30 mm
Longueur de dénudage	19 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	16 mm
Section de raccordement du conducteur	35 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 2

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E354986

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**H35,0/30 S BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

