

WQV 70N/5/3/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit****Informations générales de commande**

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 46.00, Isolé: Non, 192 A, gris argent
Référence	1393020000
Type	WQV 70N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359251
Qté.	5 pièce(s)

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	28,8 mm	Profondeur (pouces)	1,134 inch
Hauteur	92 mm	Hauteur (pouces)	3,622 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Poids net	48,43 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
------------------------	----------------	------------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre étamé	Couleur	gris argent
----------	--------------	---------	-------------

Caractéristiques du système

Version	pour bornes
---------	-------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	192 A
-----------------	-------

Connexions transversales

Nombre des blocs de jonction pontés	3
-------------------------------------	---

Dimensions

Pas en mm (P)	46 mm
---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Nombre de pôles	3
------------------------	----------------	-----------------	---

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

WQV 70N/5/3/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction
Catalogue	Catalogues in PDF-format

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Douille d'écartement

Informations générales de commande

Type	VH 25.2/8/6.4	Version
Référence	1967110000	Série W, Douille d'écartement
GTIN (EAN)	4032248739196	
Qté.	5 pièce(s)	
