

**CA 100 - 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Commandes sur demande  
uniquement**

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

**Informations générales de commande**

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	<a href="#">1476920000</a>
Type	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Qté.	1 pièce(s)

**CA 100 - 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	420 mm	Profondeur (pouces)	16,535 inch
Hauteur	425 mm	Hauteur (pouces)	16,732 inch
Largeur	470 mm	Largeur (pouces)	18,504 inch
Poids net	38 000 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

**Machines automatiques de dénudage/sertissage**

Cadence	env. 1,5 s	Consommables	Cosses non fixées, avec isolants
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	6/8/10/12 mm
Longueur embout	12/14/16/18 mm	Plage de dénudage	0,34 - 4 mm <sup>2</sup> (~AWG 22 - 12)
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz
Section de l'embout, max.	4 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Sertissage	Quadrocrimp		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">CA 100 - 2.5</a> <a href="#">Manual_CA 100 2.5_multiple language</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### CA 100 - 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**




Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

## Informations générales de commande

Type	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1550350000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356861	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1476900000</a>	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283655	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1476890000</a>	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283747	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SOT 1,0 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1477050000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283877	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1550370000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356878	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	URS 4.0 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1550250000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356946	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	URS 0.34 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1550340000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118357110	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1476870000</a>	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283723	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1476880000</a>	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283587	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SOT 2,5 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1477040000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283860	
Qté.	1 pièce(s)	

Date de création 6 juin 2024 03:59:46 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

**CA 100 - 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Version
Référence	<a href="#">1476850000</a>	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283709	
Qté.	1 pièce(s)	

**Accessoires / Pièces de rechange**

- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

**Informations générales de commande**

Type	AIMESA V	Version
Référence	<a href="#">9050180000</a>	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190343378	
Qté.	1 pièce(s)	