

KWN-M6/-4 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Cosses,4 mm ² |
| Référence | 1495320000 |
| Type | KWN-M6/-4 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118304763 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

KWN-M6/-4 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | |
|-----------|-------|
| Poids net | 2,8 g |
|-----------|-------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 |
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|----------------|
| Version | Série Euro 90° |
|---------|----------------|

Raccordements

| | | | |
|---|---------|-------------------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3) | 5 mm | Diamètre intérieur de la bride (d2) | 6,4 mm |
| Diamètre intérieur de la tige (d1) | 3 mm | Isolation | non disponible |
| Largeur de la bride (b) | 11 mm | Longueur de la tige (a) | 7 mm |
| Longueur de raccordement (l) | 12,5 mm | Perçage | M 6 |
| Section de raccordement du conducteur 4 mm ² | | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

KWN-M6/-4 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



KWN-M6/-4 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools

**Pinces à sertir pour contacts non isolés**

cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | HTN 21 | Version |
| Référence | 9014610000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage à |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | empreintes |
| Qté. | 1 pièce(s) | |