

## WQB B/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



### Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.26 mm
Référence	<a href="#">1579050000</a>
Type	WQB B/10
GTIN (EAN)	4008190094508
Qté.	20 pièce(s)

## WQB B/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	2,5 mm	Profondeur (pouces)	0,098 inch
Hauteur	23,5 mm	Hauteur (pouces)	0,925 inch
Largeur	48,26 mm	Largeur (pouces)	1,9 inch
Poids net	3,33 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, max.	70 °C
-------------------------	----------------	--	-------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre étamé	Couleur	noir
----------	--------------	---------	------

## Caractéristiques du système

Version	pour bornes
---------	-------------

## Caractéristiques nominales

Tension nominale	800 V
------------------	-------

## Connexions transversales

Courant nominal multipolaire	24 A	Nombre des blocs de jonction pontés	10
Type	Connexion transversale		

## Dimensions

Pas en mm (P)	5,1 mm	Décalage TS 35	54 mm
---------------	--------	----------------	-------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Nombre de pôles	10
------------------------	----------------	-----------------	----

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

**Fiche de données****WQB B/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – 18599_WQB_B-10_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>