

CRIMPSET PZ 10 SQR D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 10 SQR, Outil à dénuder: STRIPAX, Plaque de sertissage, min.: 0.14, Couleur: DIN
Référence	1542290000
Type	CRIMPSET PZ 10 SQR D
GTIN (EAN)	4050118347128
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Boîte plastique

CRIMPSET PZ 10 SQR D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	1 837 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 10 mm ² (carré), outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur DIN
--------------------------	---

Assortiments

Couleur	DIN	Emballage	Boîte plastique
Nombre d'AEH	2 900 pcs.	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 10 SQR	Plage de sertissage, max.	10 mm ²
Plage de sertissage, min.	0,14 mm ²		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version		Emballage	
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190120931				
Qté.	500 pièce(s)				

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/14D R	Version		Emballage	
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190090623				
Qté.	500 pièce(s)				

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/15D BL	Version		Emballage	
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190028732				
Qté.	500 pièce(s)				

Section nominale du conducteur 6,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20D GE	Version		Emballage	
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190151607				
Qté.	100 pièce(s)				

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14D SW	Version		Emballage	
Référence	9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190153793				
Qté.	500 pièce(s)				

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14D GR	Version		Emballage	
Référence	9019040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190099077				
Qté.	500 pièce(s)				

CRIMPSET PZ 10 SQR D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Valise**

- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version
Référence	9028860000	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qté.	1 pièce(s)	

conditionnés en vrac en sachet

- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/20D GR	Version	Emballage
Référence	9019200000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190126575		
Qté.	500 pièce(s)		

CRIMPSET PZ 10 SQR D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Outils**

- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 pièce(s)	

Section nominale du conducteur 10,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22D R	Version	Emballage
Référence	9019240000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qté.	100 pièce(s)		

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 10 SQR	Version
Référence	1445080000	Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 10mm², Sertissage carré
GTIN (EAN)	4050118250152	
Qté.	1 pièce(s)	