


MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 200 x 200 mm, jaune
Référence	1700560001
Type	MARKO-C.200X200X200 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190896225
Qté.	10 pièce(s)

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,05 mm	Profondeur (pouces)	0,002 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7,874 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	10,2 g		

Températures

plage de température d'utilisation -29...80 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrycopolymère permanent		
Caractères imprimés	Symboles		
Couleur	jaune		
Couleur d'impression	noir		
Couleur du matériau selon code couleurs	4		
Impression	Éclair en triangle		
Largeur	200 mm		
Matériau	Tissu, avec couche acrylique		
Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 1 Repérage d'équipements et appareillages		
Nombre de repérages par unité d'emballage	10		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de repérages par combinaison	1	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C		
Version	autoadhésif		
plage de température d'utilisation	-29...80 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

