

**EWS M 25X1,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	EWS (appareil de drainage), Élément de compensation, M 25, 5 mm, Polyamide
Référence	<a href="#">1719740000</a>
Type	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
Qté.	20 pièce(s)

**EWS M 25X1,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	23 mm	Longueur (pouces)	0,906 inch
Poids net	13,25 g		

**Températures**

Température de fonctionnement	-20 °C...40
-------------------------------	-------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couple raccord, max.	5 Nm
Couple raccord, min.	5 Nm	Degré de protection	IP54
Filetage (extérieur)	M 25	Longueur du filetage	5 mm
Matériau	Polyamide	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	40 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	30 mm

**Numéros de certificat du presse-étoupe**

Identification	Ex e II, II 2 GD	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
----------------	------------------	--	--------------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### EWS M 25X1,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

