

WQV 95N/120N/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Alimentation électrique**

Notre vaste gamme de blocs de jonction Série W avec nos bornes de dérivation de ligne principale WPD, optimisées pour garantir confort et gain de place, offre une connexion sécurisée et pratique à l'alimentation électrique.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 27.00, Isolé: Non, 269 A, gris argent |
| Référence | 1826910000 |
| Type | WQV 95N/120N/4 |
| GTIN (EAN) | 4032248329960 |
| Qté. | 5 pièce(s) |

WQV 95N/120N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 29 mm | Profondeur (pouces) | 1,142 inch |
| Hauteur | 91 mm | Hauteur (pouces) | 3,583 inch |
| Largeur | 9,5 mm | Largeur (pouces) | 0,374 inch |
| Poids net | 106 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
|------------------------|----------------|------------------|-------|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|--------------|---------|-------------|
| Matériau | Cuivre étamé | Couleur | gris argent |
|----------|--------------|---------|-------------|

Caractéristiques du système

| | |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

Caractéristiques nominales

| | |
|-----------------|-------|
| Courant nominal | 269 A |
|-----------------|-------|

Connexions transversales

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| Courant nominal multipolaire | 269 A | Nombre des blocs de jonction pontés | 4 |
| Plage de couple de serrage vis de fixation | 3,0...6,0 Nm | Type | Connexion transversale |

Dimensions

| | |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 27 mm |
|---------------|-------|

Généralités

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 4 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Date de création 2 juillet 2024 16:25:15 CEST

Niveau du catalogue 29.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

WQV 95N/120N/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

| | |
|---------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks Instruction |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données**WQV 95N/120N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Accessoires****Douille d'écartement****Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Type | VH 36.1/8/6.4 | Version |
| Référence | 1967100000 | Série W, Douille d'écartement |
| GTIN (EAN) | 4032248739202 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |