

ET S7-400-TU-A4-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les étiquettes non-adhésives ET S7 DIN-A4 servent au repérage des modules S300, S400 and S7 de Siemens. Le logiciel M-Print® Pro de Weidmüller permet une impression laser personnalisée.

- Fond jaune ou turquoise avec impression en noir (boîtes)
- Les étiquettes se détachent aisément (non adhésives)

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 251 x 11.5 mm, Siemens, turquoise
Référence	1865480000
Type	ET S7-400-TU-A4-2
GTIN (EAN)	4032248434152
Qté.	10 pièce(s)

ET S7-400-TU-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,1 mm	Profondeur (pouces)	0,004 inch
Hauteur	251 mm	Hauteur (pouces)	9,882 inch
Largeur	11,5 mm	Largeur (pouces)	0,453 inch
Poids net	19 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...80 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Agrément selon UL 969	Non		
Application / fabricant	Siemens		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		
Couleur	turquoise		
Halogène	Oui		
Largeur	11,5 mm		
Matériau	Film vinyle		
Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 14 Repérage d'équipements et appareillages		
Nombre de repérages par unité d'emballage	140		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de repérages par combinaison	14	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10	
Nombre par feuille	14		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Procédé d'impression	Impression laser		
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Oui

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

ET S7-400-TU-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

