

ZZE ZP2.5/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

L'extracteur protège le contact contre les contraintes mécaniques et le connecteur contre les validations accidentelles du point de contact.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Série Z, Protection anti-traction, jaune, 19.9 mm |
| Référence | 1866220000 |
| Type | ZZE ZP2.5/4 |
| GTIN (EAN) | 4032248480845 |
| Qté. | 25 pièce(s) |

ZZE ZP2.5/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 5,62 mm | Profondeur (pouces) | 0,221 inch |
| Hauteur | 77,8 mm | Hauteur (pouces) | 3,063 inch |
| Largeur | 19,9 mm | Largeur (pouces) | 0,783 inch |
| Poids net | 2,64 g | | |

Températures

| | | | |
|--|----------------|--|-----|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 |
| Température d'utilisation permanente, max. | 100 | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------|
| Matériau | PA 66 GF 30 | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | | |

Caractéristiques du système

| | |
|---------|--------------------------|
| Version | Protection anti-traction |
|---------|--------------------------|

Généralités

| | |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|---|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |