

**MOPL K2 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 52 mm, Largeur: 91 mm, Profondeur: 3 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	<a href="#">1905270000</a>
Type	MOPL K2 N FE
GTIN (EAN)	4032248524433
Qté.	1 pièce(s)

**MOPL K2 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0,118 inch
Hauteur	52 mm	Hauteur (pouces)	2,047 inch
Largeur	91 mm	Largeur (pouces)	3,583 inch
Cote de fixation hauteur	26 mm	Cote de fixation largeur	82 mm
Poids net	46 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

**Caractéristiques générales**

Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué		

**Caractéristiques générales accessoires**

Cote de fixation hauteur	26 mm	Cote de fixation largeur	82 mm
Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	2 mm
Surface	zingué		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**MOPL K2 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****TS 15**

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Type	TS15X5 ST K2	Version
Référence	<a href="#">8000003884</a>	Rail profilé, TS 15, Largeur: 90 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à
GTIN (EAN)	4050118652505	revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 pièce(s)	