


**HDC XX5E02 FOXXXXX-4000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

**Informations générales de commande**

Version	
Référence	<a href="#">2003934000</a>
Type	HDC XX5E02 FOXXXXX-4000
GTIN (EAN)	4050118523072
Qté.	1 pièce(s)

## HDC XX5E02 FOXXXXX-4000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	0,001 g
-----------	---------

## Températures

Température limite	-40 °C ... 90 °C
--------------------	------------------

## Caractéristiques générales

Catégorie	Cat. 5e	Codage	Codage D
Courant nominal	4 A	Cycles d'enchâssage	\u2265 100
Degré de pollution	2	Longueur du câble	40 m
Nombre de pôles	4	Surface du contact	Au (Or)
Tension nominale	250 V	Tenue d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Type	Femelle	Version côté module	Femelle
Version côté opposé	ouvert	Vitesse de transmission	100 MBit/s

## Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Caractéristiques techniques du câble

Blindé	Oui		
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange		
Couleur de la gaine	bleu		
Diamètre extérieur	7.25 mm ± 0.3		
Diamètre extérieur	Diamètre	7,25 mm	
	Signes	±	
	Tolérance	0,3	
Halogène	Oui, Non		
Longueur du câble	40 m		
Matériau de la gaine	Radox EM 104		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>