

SAI-SCREWTY TOOL BOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'outil idéal pour tout type d'application**

Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Version	Outil de serrage
Référence	1939170000
Type	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Étui en plastique + support moulé

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1 320 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Outils à couper

Réglage du couple, max. 7 Nm Réglage du couple, min. 0,5 Nm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Note importante

Informations sur le produit

Livraison avec :

- Tournevis dynamométrique 0,5-1,7 Nm + aide au réglage
- Tournevis dynamométrique de 2,0 à 7,0 Nm
- Lame amovible 1/4 pouce
- Fixation M8 pour lignes moulées
- Fixation M8F pour connecteurs personnalisables
- Fixation M12 pour lignes moulées
- Fixation M12F pour connecteurs personnalisables
- Jeu de couteaux :
Torx T8 / T10 / T20 / T25
Clé Allen 2.5 / 3.0 / 4.0
Cruciforme PH0 / PH1 / PH2
Plate 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0
- Étui en plastique + support moulé

Téléchargements

Notification de modification produit [20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver](#)
[20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher](#)

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)