

LM MT300 105/105 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 105 x 105 mm, argent
Référence	1975160000
Type	LM MT300 105/105 SI
GTIN (EAN)	4032248672264
Qté.	10 pièce(s)

LM MT300 105/105 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Hauteur	105 mm	Hauteur (pouces)	4,134 inch
Largeur	105 mm	Largeur (pouces)	4,134 inch
Poids net	10 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate		
Agrément selon UL 969	Oui		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		
Couleur	argent		
Halogène	Non		
Largeur	105 mm		
Matériau	Polyester, sans PVC		
Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 4 Repérage d'équipements et appareillages		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Nombre de repérages par combinaison		4
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage		10
	Type de conditionnement		Feuille d'étiquettes
Nombre de repérages par unité d'emballage	40		
Nombre par feuille	4		
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Procédé d'impression	Impression laser		
Version	autoadhésif		
plage de température d'utilisation	-40...150 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

LM MT300 105/105 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Notification de modification produit	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format

LM MT300 105/105 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

