

## PZ 10 HEX ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
Référence	<a href="#">1989320000</a>
Type	PZ 10 HEX ZERT
GTIN (EAN)	4050118373677
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	<a href="#">9202810000</a>

Date de création 23 mai 2024 11:13:18 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## PZ 10 HEX ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7,677 inch
Poids net	510 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse
--------------------------	--------

### Description du contact

Plage de sertissage, max.	10 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 8	Section du conducteur min. AWG	AWG 24
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

### Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	10 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**PZ 10 HEX ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



**Exemple d'utilisation**



**Exemple d'utilisation**



**Exemple d'utilisation**



**PZ 10 HEX ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Pièces de rechange****Pièces de rechange**

Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

**Informations générales de commande**

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version
Référence	<a href="#">9202810000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qté.	1 pièce(s)	