

HDC MBUS8 X6A MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

| Version | Insert |
|------------|----------------------------|
| Référence | 2427900000 |
| Type | HDC MBUS8 X6A MC |
| GTIN (EAN) | 4050118436976 |
| Qté. | 2 pièce(s) |

HDC MBUS8 X6A MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|---------|------------------|-----------|
| Hauteur | 34,8 mm | Hauteur (pouces) | 1,37 inch |
| Largeur | 12,2 mm | Largeur (pouces) | 0,48 inch |
| Poids net | 9,5 g | | |

Températures

| | |
|--------------------|------------------|
| Température limite | -40 °C ... 90 °C |
|--------------------|------------------|

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|----------|
| Catégorie | Cat. 6A | Codage | Codage X |
| Courant nominal | 0,5 A | Cycles d'enchâssage | 100 |
| Degré de pollution | 2 | Nombre de pôles | 8 |
| Surface du contact | doré | Tension nominale | 50 V |
| Tenue d'isolation | ≥ 100 MΩ | Type | Mâle |
| Vitesse de transmission | 10 Gbit/s | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002312 | ETIM 7.0 | EC002312 |
| ETIM 8.0 | EC002312 | ETIM 9.0 | EC002312 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Notification de modification produit | PCN PCN |
| Documentation utilisateur | Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Étuis de blindage



Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| Type | HDC MBUS CF 8.5 | Version |
| Référence | 2566040000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575880 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS CF 11.0 | Version |
| Référence | 2566000000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575712 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS CF 10.3 | Version |
| Référence | 2566010000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575859 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS CF 9.1 | Version |
| Référence | 2566030000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575873 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS CF 9.7 | Version |
| Référence | 2566020000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575866 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS CF 7.3 | Version |
| Référence | 2566060000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575903 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS CFS 5.0 | Version |
| Référence | 2566080000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575927 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS CFS 7.0 | Version |
| Référence | 2566070000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575910 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS CF 7.9 | Version |
| Référence | 2566050000 | Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4050118575897 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Extrémité ouverte / extrémité ouverte

**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | HDC XX6A01 OOXXXDM-1000 |
| Référence | 2712671000 |
| GTIN (EAN) | 4050118753011 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

Extrémité ouverte / extrémité ouverte

**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | HDC XX5E02 OOXXXDM-1000 |
| Référence | 2712581000 |
| GTIN (EAN) | 4050118752755 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Extrémité ouverte / extrémité ouverte



Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | HDC XX6A02 O0XXXDM-1000 |
| Référence | 2712681000 |
| GTIN (EAN) | 4050118753028 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

Contacts à sertir



Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Type | HDC MBUS8 M AWG26-24 | Version |
| Référence | 2565940000 | Contact à sertir |
| GTIN (EAN) | 4050118575491 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS8 M AWG22 | Version |
| Référence | 2565960000 | Contact à sertir |
| GTIN (EAN) | 4050118575811 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | HDC MBUS8 M AWG20 | Version |
| Référence | 2565980000 | Contact à sertir |
| GTIN (EAN) | 4050118575835 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

HDC MBUS8 X6A MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Extrémité ouverte / extrémité ouverte

**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | HDC XX5E01 00XXXDM-1000 |
| Référence | 2712571000 |
| GTIN (EAN) | 4050118752748 |
| Qté. | 1 pièce(s) |