

EF-EMC 60 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

Informations générales de commande

Version	Filtre d'échappement, IP55, noir
Référence	2557720000
Type	EF-EMC 60 55 BK
GTIN (EAN)	4050118568363
Qté.	1 pièce(s)
Disponible jusqu'à	2023-11-10

EF-EMC 60 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	46 mm	Profondeur (pouces)	1,811 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12,598 inch
Largeur	320 mm	Largeur (pouces)	12,598 inch
Poids net	930 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...55 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Oui	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Classe de filtre	G 4	Classe de protection (UL)	Type 12
Couleur	noir	Hauteur des découpes de montage	292 mm
Hauteur du montage	7 mm	Largeur des découpes de montage	292 mm
Matériau	Thermoplastique	Profondeur de montage	39 mm
Type de montage	monté	Version CEM	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
plage de température d'utilisation	-40...55 °C		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Installation- and operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format

EF-EMC 60 55 BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Graph

Shielding effectiveness measurements



EF-EMC 60 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Ventilateur à filtre**

Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

Informations générales de commande

Type	FF-FIMT 6X 55	Version
Référence	2557050000	Textile filtrant, IP55, blanc
GTIN (EAN)	4050118567687	
Qté.	5 pièce(s)	