

## APGSR 2.5/4 - 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



L'extracteur protège le contact contre les contraintes mécaniques et le connecteur contre les validations accidentelles du point de contact.

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Extracteur (bloc de jonction), Wemid, Orange |
| Référence  | <a href="#">2457590000</a>                   |
| Type       | APGSR 2.5/4 - 4P                             |
| GTIN (EAN) | 4050118472967                                |
| Qté.       | 25 pièce(s)                                  |

**APGSR 2.5/4 - 4P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 74,4 mm | Profondeur (pouces) | 2,929 inch |
| Hauteur    | 7,87 mm | Hauteur (pouces)    | 0,31 inch  |
| Largeur    | 19,9 mm | Largeur (pouces)    | 0,783 inch |
| Poids net  | 3,13 g  |                     |            |

**Températures**

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C         |  |        |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

**Caractéristiques des matériaux**

|          |       |         |        |
|----------|-------|---------|--------|
| Matériau | Wemid | Couleur | Orange |
|----------|-------|---------|--------|

**Conformité environnementale du produit**

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Données techniques        | <a href="#">Zuken E3.S</a>                      |
| Documentation utilisateur | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brochures                 |   |

**Fiche de données**

**APGSR 2.5/4 - 4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

