

**THSW 0°+60°C NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygrostats. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygrostats régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Thermostat : notre solution standard compacte pour la commande du chauffage et du ventilateur à filtre. Protège les systèmes de chauffage et contribue à économiser l'énergie.

**Informations générales de commande**

Version	Thermocontact, gris blanc
Référence	<a href="#">2558230000</a>
Type	THSW 0°+60°C NC
GTIN (EAN)	4050118568882
Qté.	1 pièce(s)

## THSW 0°+60°C NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	36 mm	Profondeur (pouces)	1,417 inch
Hauteur	72 mm	Hauteur (pouces)	2,835 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1,575 inch
Poids net	50 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-20...80 °C
------------------------------------	-------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002014	ETIM 7.0	EC002014
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-07	ECLASS 10.0	27-21-07-07
ECLASS 11.0	27-21-07-07	ECLASS 12.0	27-21-07-07
ECLASS 13.0	27-21-07-07		

## Caractéristiques générales

Courant de commutation, contact à ouverture	10 A	Courant de commutation, contact à ouverture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Différence de commutation	<7 K	Plage de réglage des températures, max. 60 °C	
Plage de réglage des températures, min	0,01 °C	Tension de commutation	240 V AC
Tolérance de commutation	±4 K	Type de montage	Rail profilé
Type de raccordement	Raccordement vissé	Version contact	1 contact à ouverture
plage de température d'utilisation	-20...80 °C		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E497840

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THSW 0°+60°C NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Hygrostat



Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygrostats. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygrostats régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Hygrostat : contrôle de l'humidité et protection contre la condensation, en particulier dans les environnements à forte humidité.

## Informations générales de commande

Type	HYSW 40-90% R.F. CO	Version
Référence	<a href="#">2558270000</a>	Hygrostat, IP20, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qté.	1 pièce(s)	