

HDC XX5E02 FMSRJ45-0300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

Version	
Référence	2503720300
Type	HDC XX5E02 FMSRJ45-0300
GTIN (EAN)	4050118523423
Qté.	1 pièce(s)

HDC XX5E02 FMSRJ45-0300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	0,001 g
-----------	---------

Températures

Température limite	-40 °C ... 90 °C
--------------------	------------------

Caractéristiques générales

Catégorie	Cat. 5e	Codage	Codage D
Courant nominal	4 A	Cycles d'enchâssage	\u2265 100
Degré de pollution	2	Longueur du câble	3 m
Nombre de pôles	4	Surface du contact	Au (Or)
Tension nominale	250 V	Tenue d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Version côté module	Femelle	Version côté opposé	Mâle, droit, RJ45
Vitesse de transmission	100 MBit/s		

Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07
ECLASS 14.0	27-06-03-07		

Caractéristiques techniques du câble

Blindé	Oui						
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange						
Couleur de la gaine	bleu						
Diamètre extérieur	<table><tr><td>Diamètre</td><td>7,25 mm</td></tr><tr><td>Signes</td><td>\pm</td></tr><tr><td>Tolérance</td><td>0,3</td></tr></table>	Diamètre	7,25 mm	Signes	\pm	Tolérance	0,3
Diamètre	7,25 mm						
Signes	\pm						
Tolérance	0,3						
Diamètre extérieur	7,25 mm \pm 0,3						
Halogène	Oui, Non						
Longueur du câble	3 m						
Matériau de la gaine	Radox EM 104						

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	------------------------------------------

HDC XX5E02 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

RJ45		M12
1	yellow	1
3	white	2
2	orange	3
6	blue	4