

H0,5/16DS W BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Version | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc |
| Référence | 2604630000 |
| Type | H0,5/16DS W BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118649437 |
| Qté. | 4 000 pièce(s) |

H0,5/16DS W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,118 g |
|-----------|---------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts reliés en rouleau, couleur blanche | Version | Norme |
|--------------------------|--|---------|-------|
|--------------------------|--|---------|-------|


Embouts

| | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| Couleur | DIN | Diamètre de la collerette (D2) | 2,9 mm |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1 mm | Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,25 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm | L1 en mm | 16 mm |
| Longueur de dénudage | 12 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 10 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 0,5 mm ² | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 20 |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |

Agréments

| | |
|-----------------------|---|
| Agréments |  |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E354986 |

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | Technical information - EN Technical information - DE |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

H0,5/16DS W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

