

## WQB 2 WTL 6/4 FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 11.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.2 mm |
| Référence  | <a href="#">2550640000</a>   |
| Type       | WQB 2 WTL 6/4 FF   |
| GTIN (EAN) | 4050118560503  |
| Qté.       | 10 pièce(s)  |

Date de création 28 août 2024 07:03:25 CEST

Niveau du catalogue 17.08.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## WQB 2 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 5 mm     | Profondeur (pouces) | 0,197 inch |
| Hauteur    | 29,32 mm | Hauteur (pouces)    | 1,154 inch |
| Largeur    | 18,2 mm  | Largeur (pouces)    | 0,717 inch |
| Poids net  | 4,2 g    |                     |            |

## Températures

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |  |       |
|------------------------|----------------|--|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation                       | Vissé |
| Type de montage        | Vissé          | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non   |

## Caractéristiques des matériaux

|          |       |         |        |
|----------|-------|---------|--------|
| Matériau | Wemid | Couleur | Orange |
|----------|-------|---------|--------|

## Caractéristiques du système

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Version | Connexion transversale |
|---------|------------------------|

## Caractéristiques nominales

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 41 A |
|-----------------|------|

## Dimensions

|               |         |
|---------------|---------|
| Pas en mm (P) | 11,1 mm |
|---------------|---------|

## Généralités

|                        |                |                 |   |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 2 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC                | /                       |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Fiche de données

### WQB 2 WTL 6/4 FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Documentation utilisateur | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |