

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La rationalisation du sertissage impose l'automatisation des différentes opérations. "L'optimisation des temps d'installation" est une exigence imposée par les marchés à ses partenaires stratégiques.

Les machines automatiques qui permettent une préparation rationnelle des matériaux sont une réponse orientée vers l'avenir. La flexibilité et la fonctionnalité jouent un rôle décisif pour le client.

Avec son programme complet de machines automatiques, Weidmüller propose des solutions professionnelles et rationnelles pour la réalisation et le traitement des câbles.

Informations générales de commande

Version	Sertisseuse, 0.5mm², 6mm²
Référence	2634310000
Type	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Qté.	1 pièce(s)

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	405 mm	Profondeur (pouces)	15,945 inch
Hauteur	240 mm	Hauteur (pouces)	9,449 inch
Largeur	165 mm	Largeur (pouces)	6,496 inch
Poids net	15 848 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.1	17-31-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01		

Machines automatiques à sertir

Cadence	env. 1 s	Consommables	avec et sans isolants, Cosses tubulaires doubles
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur d'introduction	13
Longueur de sertissage	6 - 18 mm	Plage de sertissage	0,5...6 mm ²
Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Remarque	Twin wire-end ferrules in the cross-section range from 2 x 0.5 to 2 x 2.5 mm ² , Pas besoin de chan- ger d'outils	Section de l'embout, max.	6 mm ²
Section de l'embout, min.	0,5 mm ²		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

