

CB-HTR 140/3,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nos colliers de serrage stabilisés en température sont réalisés en polyamide 6.6 pour supporter une utilisation en continu dans des environnements allant jusqu'à +125 °C.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Colliers de serrage, 3,5 x 140 mm, Polyamide 66, 180 N |
| Référence | 2659440000 |
| Type | CB-HTR 140/3,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4050118682908 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

CB-HTR 140/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Hauteur | 140 mm | Hauteur (pouces) | 5,512 inch |
| Largeur | 3,5 mm | Largeur (pouces) | 0,138 inch |
| Poids net | 0,6 g | | |

Températures

| | | | |
|--|--------------|--|--------|
| plage de température d'utilisation | -40...125 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -40 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 125 °C | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Matériel d'installation

| | | | |
|--|--------|--|--------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Diamètre de câble, max. | 35 mm |
| Diamètre de faisceau, max | 32 mm | Diamètre faisceau, min | 2,5 mm |
| Halogène | Non | Matériau | Polyamide 66 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 125 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Réouvrable | Non | Résistant aux UV | Non |
| Tenue à la traction | 180 N | Tenue à la traction (force de la livre) | 40 lbf |

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | EU Declaration of Conformity |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

CB-HTR 140/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

