

CMA-101-2500-5A-10VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Transformateurs de courant à prise de raccordement**

Les transformateurs de courant à prise de raccordement sont particulièrement adaptés au montage sur la barrette de liaison.

Les avantages de ce type sont : ma technologie de connexion sans vis avec connexion à serrage par tension, option de connexion rapide pour conducteurs solides et flexibles, résistance aux chocs et tenue aux vibrations, forces de maintien mécaniques élevées et résistance de courant élevée.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 2500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 10 VA, Classe de précision: 1, transformateur de courant fermé
Référence	2680190000
Type	CMA-101-2500-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696516
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	MBS AG

CMA-101-2500-5A-10VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	147 mm	Longueur (pouces)	5,787 inch
Poids net	660 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20	Fréquence nominale	50 Hz
---------------------	------	--------------------	-------

Caractéristiques électriques

Charge	10 VA	Classe de précision	1
Courant primaire	2 500 A	Courant secondaire	0...5 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé unique- ment	Conducteur rond	70 mm
Rail	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur

Coordination de l'isolation

Classe de précision	1
---------------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation technique	3D drawing
Documentation utilisateur	Device description – instruction sheet english.pdf Device description – Betriebsanleitung deutsch
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CMA-101-2500-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

