

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S, les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

Informations générales de commande

Référence	2683740000
Type	TC INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4050118701890
Qté.	1 pièce(s)

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	447 mm	Profondeur (pouces)	17,598 inch
Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	384,4 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Mousse de protection 16 mm ² + CST
--------------------------	---

Boîte à outils

Équipement	avec outils
------------	-------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX 16	Version	
Référence	9005610000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190183875		
Qté.	1 pièce(s)		

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 16	Version	
Référence	9012600000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm², 16mm², Sertissage à empreintes	
GTIN (EAN)	4008190035440		
Qté.	1 pièce(s)		

Fiche de données

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Outil à dénuder pour câbles coaxiaux et câbles informatiques (blindés) 2,5...8 mm ø
- Dénudage sur 1, 2 ou 3 niveaux en une seule opération

Informations générales de commande

Type	CST	Version
Référence	903050000	Outils, Outils à dénuder
GTIN (EAN)	4008190062293	
Qté.	1 pièce(s)	

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 8	Version
Référence	900265000	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qté.	1 pièce(s)	

Fiche de données

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / pièces de rechange



- Outil à dénuder pour câbles coaxiaux et câbles informatiques (blindés) 2,5...8 mm ø
- Dénudage sur 1, 2 ou 3 niveaux en une seule opération

Informations générales de commande

Type	MEKA BR CST	Version
Référence	9032010000	Accessoires, Cassettes de couteaux
GTIN (EAN)	4008190135928	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MEKA RT CST	Version
Référence	9032040000	Accessoires, Cassettes de couteaux
GTIN (EAN)	4008190004644	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	MEKA BL CST	Version
Référence	9032020000	Accessoires, Cassettes de couteaux
GTIN (EAN)	4008190153236	
Qté.	1 pièce(s)	